

**Garant****XNEX 080608, HB7515, Tip: ST1400**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

Dvostranska 2×3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za **operacije kotnega rezkanja**. 6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$ .

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	0,21 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice S	6.35 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HB7515
Rezalni material	HM

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	CVD
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	230 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		