


Garant**XNEX 080608, HB7635, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

Dvostranska 2×3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za **operacije kotnega rezkanja**.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$.

Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	0,13 mm
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice S	6.35 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HB7635
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		