

Garant**Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 1,5×D, levi, Ø DC: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268405 18
GTIN	4062406392505
Razred artikla	21K

Opis**Izvedba:**

Cilindrično držalo.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 44 (IP10; 2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 09..
Ø držala D _s	25 mm
Nazivni Ø D	18 mm
Celotna dolžina L	135 mm
Serija	»4 v 1«
Vrsta uporabe	levi

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 43	269028 43
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 44	269028 44