

**Garant****Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25xD, levi, Ø DC: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268409 25
GTIN	4062406392659
Razred artikla	21K

**Opis****Izvedba:**

Cilindrično držalo **z zvezo**.

**Uporaba:**

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

**Napotek:**

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D	25 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	60 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	56 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø d <sub>2</sub>	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 13..

Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	73 mm
Serijska	»4 v 1«
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 43	269028 43
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 45	269028 45