

Garant
ZCMX 09T302, Zvrst: HUZ310


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268437 HUZ310
GTIN	4062406392666
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 09T302 HUZ310 Zvrst: HUZ310

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Podajanje pri struženju: 0,05 - 0,4 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,3 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 09T302
Prevleka	neprevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,3 mm
Zvrst	HUZ310
Rezalni material	HM
Podajanje pri struženju	0,05 - 0,4 mm
Ustrezno za Ø orodja D _c	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje