

Garant**ZCMX 09T304, Zvrst: HUZ310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268438 HUZ310
GTIN	4062406392680
Razred artikla	21E

Opis

Primerno za :

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 18 mm

Zvrst: HUZ310

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Podajanje pri struženju: 0,05 - 0,4 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,3 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Podajanje pri struženju	0,05 - 0,4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,3 mm
Prevleka	neprevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Zvrst	HUZ310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T308
Rezalni material	HM
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje