

Garant**ZCMX 130402, Zvrst: HUZ310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268442 HUZ310
GTIN	4062406392703
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 130402 HUZ310 Zvrst: HUZ310
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje pri struženju: 0,05 - 0,4 mm
Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,3 mm
Podajanje pri struženju	0,05 - 0,4 mm
Zvrst	HUZ310
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 130402
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Prevleka	neprevlečeni
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	25 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje