


**Garant****ZCMX 130402, Zvrst: HBZ310****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Razred artikla	21K

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HBZ310
Prevleka	PVD
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,3 mm
Podajanje za obračanje	0,05 - 0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	200 - 600 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 130402
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	N
Rezalni material	HM

Ustrezno za $\varnothing$ orodja D <sub>c</sub>	25 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje