

Garant**ZCMX 09T304, Zvrst: HBZ025**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Prevleka	PVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T308
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Zvrst	HBZ025
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje