

**Garant****ZCMX 09T304, Zvrst: HBZ035**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Razred artikla	21E

## Opis

### Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

### Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 190 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T308
Zvrst	HBZ035
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P

Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Prevleka	PVD
Radij rezila	0,4 mm
Ustrezno za $\varnothing$ orodja $D_c$	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje