

**Garant****ZCMX 130408, Zvrst: HBZ030**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Razred artikla	21E

## Opis

### Izvedba:

Trši substrat za daljšo življenjsko dobo s tanko CVD-prevleko. Posebej za uporabo pri planem in vzdolžnem struženju.

## Tehnični opis

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 130408
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 200 m/min
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HBZ030
Prevleka	CVD

Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Ustrezno za $\varnothing$ orodja $D_c$	25 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje