

Garant**ZCMX 130408, Zvrst: HBZ035**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Razred artikla	21K

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Prevleka	PVD
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 130408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 190 m/min

Glavna uporaba	P
Zvrst	HBZ035
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Ustrezno za Ø orodja D _c	25 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje