

**Garant****ZCMX 130408, Zvrst: HBZ025**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268444 HBZ025
GTIN	4062406392284
Razred artikla	21K

## Opis

### Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

## Tehnični opis

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBZ025
Prevleka	PVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 130408
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm

Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Ustrezno za $\varnothing$ orodja $D_c$	25 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje