

Garant**ZCMX 130408, Zvrst: HBZ120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268444 HBZ120
GTIN	4062406392819
Razred artikla	21K

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Zvrst	HBZ120
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 130408
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 200 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Prevleka	PVD
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm

Glavna uporaba	M
Ustrezno za Ø orodja D _c	25 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje