

Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, Ø: 50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085915 50
GTIN	5012095029953
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
- Pocinkana površina.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Tehnični opis

Površina materiala	pocinkano
Višina z navojem	22 mm
Navoj	M6 mm
Puša z navojem	da
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Višina	10 mm
Ø	50 mm
Masa	110 g
Nazivna sila držanja	220 N

Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj M6	085921 M6
---	-----------