

Garant**Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, Število svedrov: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787078 7
GTIN	4062406393311
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Večnamenski sveder s **posebej ostro ploščico iz karbidne trdine** za natančna vrtanja v različne materiale. Spiralni utor z veliko prostornino za **hitro odvajanje vrtnega prahu in odrezkov**. Steblo iz poboljšane posebnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v različne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Kovina in kombinacije materialov v enem delovnem koraku, npr. pri montaži oken ali armiranju v beton.**

Vsebina:

Sveder art. 787070: po 1 kos vel. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

Tehnični opis

Število svedrov	7
-----------------	---

Ø svedra	4 - 10 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri

Pribor

Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 6 mm	787070 6
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 4 mm	787070 4
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 10 mm	787070 10
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 8 mm	787070 8
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 5 mm	787070 5