



## Pnevmatski vibracijski brusilnik, Tip: 58436



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079656 58436
GTIN	616026584365
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. **Udobna uporaba** zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. **Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij** z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa. Vibracijski brusilnik Dynorbital-Spirit (152 mm) za centralno odsesavanje. **Kombinirani brusilnik**, omogoča **ekscentrično** obdelavo za **grobo in vmesno brušenje** s hodom 5 mm ter **rotacijsko** delo za brušenje z visoko zmogljivostjo odstranjevanja. Priključek za **zunanji sistem odsesavanja prahu**.

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

#### Napotek:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.

Samopritrdilne brusne krožnike DynaMaze za art. 079655 in art. 079656 vel. X61V in vel. 58436 najdete pod art. 567872 vel. 150.

### Tehnični opis

Masa	1,3 kg
Vrsta odsesavanja	Zunanji

Oznaka proizvajalca	Dynalocke 152mm
Ø brusnega krožnika	150 mm
Maksimalno število vrtljajev	12000 min <sup>-1</sup>
Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,67 m/s <sup>2</sup>
Največja poraba stisnjenega zraka	654 l/min
Delovni hrup	82 dB(A)
Hod	5 mm
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilnik

## Pribor

Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 320	567775 320
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 400	567775 400
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 80	567775 80
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 800	567775 800
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 60	567775 60
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 600	567775 600
Samopritrdilni brusni krožnik PUDynaMaze Zunanji Ø 150 mm	567872 150
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 240	567775 240
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 120	567775 120
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 180	567775 180
	567775 40

Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj  
Zrnatost 40

---