

Garant**Strojni navojni svedri iz karbidne trdine, neprevlečeni, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132570 M5
GTIN	4045197072016
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Zelo čvrsti, s kratkim prisekanim delom (2–3 korake navoja). Izvedba v celoti iz karbidna trdine.

Prednosti:

Optimalno lastno vodenje.

Tehnični opis

Ø navoja	5 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	0,8 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	Karbidna trdina
Globine navoja	15 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	16 m/min	K
CuZn	primerno	20 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		