

**Garant****Strojni navojni svedri za litino, nitrirani, M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132500 M8
GTIN	4045197071798
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Z ravnimi utori za odrezke in kratkim prisekanim delom** (2–3 korake navoja).

**Opisno besedilo na sliki:**

4 rezila (od vel. M5).

4 utori (od vel. M5).

Zaradi nitrirane površine (13 2500) večja odpornost proti obrabi.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm
Ø navoja	8 mm
Korak navoja	1,25 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	24 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M8
Prevleka	nitirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
GG	primerno	13 m/min	K
GGG	pogojno primerno	9 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		