

Evro zaboji rdeč, Tip: NB70**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	963378 NB70
GTIN	8055520005914
Razred artikla	96E

Opis**Izvedba:**

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.

Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.

Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.

Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Odporni proti večini kislin in olj.

Napotek:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382–963384.

Barva: rdeča

Višina: 343 mm

Širina: 600 mm

Globina: 400 mm

Oblika ročaja: Skoznji ročaj

Tehnični opis

Širina	600 mm
Oblika ročaja	Skoznji ročaj
Globina	400 mm

Višina	343 mm
Barva	rdeča
Vrsta izdelka	Evro zaboj

Pribor

Sponka za lističe Set, 10-delni Tip EH2	963382 EH2
Drsno zapiralo za evrozaboj 2-delna garnitura Tip 1	963383 1
Pokrov s tečaji za evro-zaboj Tip NBC64	963384 NBC64