

Garant**Strojni navojni svedri za medenino kratki, neprevlečeni, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132600 M6
GTIN	4045197072146
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****S cepilnim kotom 6° in kratkim prisekanim delom (2–3 korake navoja).****Uporaba:**

Kot strojni navojni svedri ali za ročno ponovno rezanje navoja.

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Ø navoja	6 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	50 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M6
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
GG(G)	pogojno primerno	10 m/min	K
CuZn	primerno	13 m/min	N
suho	primerno		