

**Garant****Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/8mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215101 100/8
GTIN	4062406394820
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Robustni rezkar za kotno rezkanje z ležišči obračalnih ploščic, zaščitenimi z več strani, za stabilne obdelovalne pogoje.

Uporaben v kombinaciji z obračalno rezalno ploščico 215117 UNI kot **rezkar za velika podajanja**.

### Uporaba:

Z dvostranskimi 3-rezilnimi obračalnimi ploščicami XNEX0806.. ali 3-rezilnimi obračalnimi ploščicami XNEX0806.. **Visoke vrednosti podajanja**.

### Napotek:

Momentni izvijač GARANT TQ art. **211750, vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNEX 0806..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm

Število rezil Z	8
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	4 mm
Ø rezila $D_c$	100 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 1	219798 1
--	----------