

Garant**DC.T 11T302, Zvrst: HB730-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Razred artikla	21G

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	35 - 230 m/min
Prevleka	Nano-PVD
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,4 - 3,3 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB730-1
Rezalni material	HM

Toleranca	MF
Lomilec odrezkov	XUM
Glavna uporaba	UNI
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje