

Garant**DNMG 110408, Zvrst: HB730-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB730-1 Zvrst: HB730-1
Lomilec odrezkov: XUM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 35 - 230 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB730-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	35 - 230 m/min
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Radij rezila	0,4 mm

Lomilec odrezkov	XUM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	Nano-PVD
Glavna uporaba	UNI
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje