



Orodje za rebričenje desno, Velikost držala: 10mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 290000 10 |
| GTIN | 4030741659638 |
| Razred artikla | 29H |

Opis

Izvedba:

Zgornji rob držala = višina konice

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Zatič na klik: za hitrejšo, enostavnejšo in zanesljivo zamenjavo rebrastih kolesc.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------|
| Širina držala | 10 mm |
| Delovno območje | 3 - 50 mm |
| za širino rebrastega kolesca b | 4 mm |
| Os | 299910 1 |
| za \varnothing rebrastega kolesca d_1 | 10 mm |
| za \varnothing rebrastega kolesca d_1 | 15 mm |
| za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2 | 4 mm |
| Višina držala | 10 mm |
| za rebrast profil | RGV30° 1×GE30° |
| za rebrast profil | RGE30° 1×GV30° |
| za rebrast profil | RBR 1×BL |
| za rebrast profil | RBL 1×BR |

za rebrast profil

RAA 1×AA

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

Pribor

Os iz karbidne trdineHM Tip 1

299910 1