



Orodje za rebričenje univerzalno, Velikost držala: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290010 10
GTIN	4030741657832
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Tehnični opis

Višina držala	10 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	10 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	4 mm
Delovno območje	3 - 25 mm
Os	299910 5
Širina držala	10 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 2×BL
za rebrast profil	RBL 2×BR
za rebrast profil	RAA 2×AA
za rebrast profil	RGE30° BL/BR30°

za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Os iz karbidne trdineHM Tip 5	299910 5
-------------------------------	----------