



Orodje za rebričenje ECO univerzalno, Velikost držala: 16Xmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290036 16X
GTIN	4030741007880
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Napotek:

Višino konic je treba nastaviti.

Tehnični opis

Širina držala	16 mm
Višina držala	16 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	20; 25 mm
Delovno območje	8 - 200 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
za širino rebrastega kolesca b	8 mm
Os	299911 1
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBR 1×BL

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

Pribor

Os iz HSSHSS Tip 1

299911 1

Garnitura orodij za rebričenje ECO Tip 16

290050 16