



Orodje za rebričenje ECO univerzalno, Velikost držala: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290041 20
GTIN	4030741707025
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Napotek:

Višino konic je treba nastaviti.

Tehnični opis

Os	299911 3
Delovno območje	10 - 110 mm
za širino rebrastega kolesca b	8 mm
Višina držala	20 mm
Širina držala	20 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	20 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RAA 2×AA
za rebrast profil	RBL 2×BR
za rebrast profil	RBR 2×BL

za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Garnitura orodij za rebričenje ECO Tip 20	290050 20
---	-----------