

**Orodje za rebričenje ECO univerzalno, Velikost držala: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290036 10
GTIN	4030741881053
Razred artikla	29H

**Opis****Izvedba:**

Konvencionalna uporaba.

**Napotek:**

Višino konic je treba nastaviti.

**Tehnični opis**

Višina držala	10 mm
za $\varnothing$ rebrastega kolesca $d_1$	10; 15 mm
Os	299911 2
Delovno območje	3 - 50 mm
za širino rebrastega kolesca $b$	4 mm
za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	4 mm
Širina držala	10 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBR 1×BL

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje