

Garant**Stranske ščipalne klešče za elektronike, za železne materiale, FW, Celotna dolžina: 135mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726722 135
GTIN	4062406395025
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Profesionalne ščipalne klešče z lahkim rezom. Oba dela klešč sta zaradi precizno izdelanih izvrtin in brušenih površin natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. **Dvokomponentna prevleka ročajev** iz prevodnega materiala. **Primerno za ESD.**

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

Tehnični opis

Dolžina rezila	8 mm
Širina glave	13,5 mm
celotna dolžina	135 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	2 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	fino posnetje rezalnih robov
Material	Ogljikovo jeklo (C70)
Površina	nesvetleče fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	FW

z odpiralno vzmetjo

da

Vrsta izdelka

Rezalne klešče