

Garant**Stranske ščipalne klešče za elektronike, za trde žice, KW, Celotna dolžina: 135mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726762 135
GTIN	4062406395049
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Profesionalne ščipalne klešče z lahkim rezom. Oba dela klešč sta zaradi precizno izdelanih izvrtin in brušenih površin natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. **Dvokomponentna prevleka ročajev** iz prevodnega materiala. **Primerno za ESD.**

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

Tehnični opis

Širina glave	13 mm
Dolžina rezila	12 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	1,3 mm
Za rezanje trde žice do Ø	0,4 mm
celotna dolžina	135 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Material	Ogljikovo jeklo (C70)
Površina	nesvetleče fosfatirani

Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče