

Garant**IC poševne ščipalne klešče za elektronike, SFW, Celotna dolžina: 130mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726942 130
GTIN	4062406395063
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Profesionalne ščipalne klešče z lahkim rezom. Oba dela klešč sta zaradi precizno izdelanih izvrtin in brušenih površin natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. **Dvokomponentna prevleka ročajev** iz prevodnega materiala. **Primerno za ESD.**

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

Tehnični opis

Za rezanje bakrene žice do Ø	1,02 mm
Širina glave	14 mm
Dolžina glave	18 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	zelo fino posnetje rezalnih robov
Material	Ogljikovo jeklo (C70)
Površina	nesvetleče fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	SFW
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

