

Garant**Igličaste klešče za elektronike, zakrivljene 48°, Celotna dolžina: 150mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	727182 150
GTIN	4062406395094
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Oba dela klešč sta s precizno izdelanimi izvrtinami in brušenimi površinami natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. **Dvokomponentne prevleke ročajev** iz prevodnega materiala, **primerno za ESD**. Ovalne čeljusti, znotraj narebrenе.

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

Tehnični opis

celotna dolžina	150 mm
Širina glave	13 mm
Dolžina čeljusti	35 mm
elektrostatična lastnost	EOP/ESD
Oblika čeljusti	zakrivljene
Izvedba čeljusti	ovalno-koničaste, znotraj narebrenе
Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Material	Ogljikovo jeklo (C70)
Površina	nesvetleče fosfatirani
z odpiralno vzmetjo	da

Vrsta izdelka

Polokrogle klešče