

**Garant****Ploščate klešče za elektroniko, Celotna dolžina: 145mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	727142 145
GTIN	4062406395070
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Oba dela klešč sta s precizno izdelanimi izvrtinami in brušenimi površinami natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. **Dvokomponentne prevleke ročajev** iz prevodnega materiala, **primerno za ESD**. Ploščate čeljusti, znotraj narebrene.

**Material:**

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

**Tehnični opis**

Dolžina čeljusti	20 mm
Izvedba čeljusti	znotraj narebričena
Širina glave	13 mm
celotna dolžina	145 mm
elektrostatična lastnost	EOP/ESD
Oblika čeljusti	ploščate, znotraj narebrene
Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Material	Ogljikovo jeklo (C70)
Površina	nesvetleče fosfatirani
z odpiralno vzmetjo	da

Vrsta izdelka

Ploščate klešče