

**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D: 40/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Razred artikla	220

Opis**Izvedba:**

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
Brez notranjega hlajenja.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 16..
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Število rezil Z	4
Ø rezila D_c	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219812
---	--------