



## Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D: 16/2mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Razred artikla	220

### Opis

#### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

### Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	29 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Ø držala D <sub>s</sub> h6	16 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	37 mm
Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	10,85 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	30 mm
Kot rampe α <sub>maks</sub>	1,32 stopinj
Ø rezila D <sub>c</sub>	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219814
---	--------