



Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D: 25/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Razred artikla	220

Opis

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	105 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
\varnothing držala D_s h6	25 mm
\varnothing rezila D_c	25 mm
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za α_{maks}	19,85 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kot rampe α_{maks}	0,72 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	47 mm
Prevesna dolžina L_1	49 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219814
---	--------