



## Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D: 20/3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Razred artikla	220

### Opis

#### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

### Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	37 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
$\varnothing$ rezila $D_c$	20 mm
Prevesna dolžina $L_1$	40 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,96 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Dolžina rampe $L$ za $\alpha_{maks}$	14,85 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	90 mm
Število rezil $Z$	3
$\varnothing D_3$	17 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219814
---	--------