

**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D: 40/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Razred artikla	220

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Kot rampe α_{maks}	0,41 stopinj
Število rezil Z	6
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
\varnothing rezila D_c	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
\varnothing vpenjalne izvrtine	16 mm

Dolžina rampe L za α_{maks}	34,85 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
--	--------