



Podaljšek navojnega svedra s HB-površino, Tip: 7L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338420 7L
GTIN	4045197812414
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Držalo h6 s površino Weldon je primerno tudi za vpenjanje v glave Weldon, nakrčevalne glave ali hidravlično raztezne vpenjalne glave.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Podaljšek L_2	80 mm
za \varnothing navoja držala d_2	9 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 374/376	M12
Podaljšek $\varnothing D_3$	10 mm
Podaljšek L_3	230 mm
Podaljšek K_2	8 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M9

Vrsta izdelka

Podaljšek