

**Garant**

**Vložek za pehanje profila, notranji, Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP25mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293015 IP25
GTIN	4062406396602
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS
L	4 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila	3,4 mm
Osnovna izvrtina Ø	3,6 mm
Toleranca	+0,005 do +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm

Ø d	8 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila