

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji, Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP20mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 293017 IP20 |
| GTIN | 4062406396763 |
| Razred artikla | 29L |

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

| | |
|--|--------------------|
| Rezalni material | HSS |
| Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila | 3,8 mm |
| L | 3,5 mm |
| Osnovna izvrtina Ø | 3,2 mm |
| Toleranca | +0,005 do +0,02 mm |
| Profil | Torx Plus® |
| L ₁ | 25 mm |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Ø d | 12 mm |
| Prevleka | TiN |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |