



## Podaljšek navojnega svedra s HB-površino, Tip: 13L



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338420 13L
GTIN	4045197812537
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Držalo h6 s površino Weldon je primerno tudi za vpenjanje v glave Weldon, nakrčevalne glave ali hidravlično raztezne vpenjalne glave.

#### Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

#### Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

za $\varnothing$ navoja držala $d_2$	18 mm
Podaljšek $L_2$	100 mm
Podaljšek $\varnothing D_3$	18 mm
Podaljšek $K_2$	14,5 mm
Podaljšek $L_3$	330 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja $d_1$ DIN 374/376	M22 – M24
Vrsta izdelka	Podaljšek

