



## Držalo za kombinirano ravno grezilo, Velikost/velikost držala: 2/25



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	156720 2/25
GTIN	4033591011526
Razred artikla	16C

### Opis

#### Izvedba:

**Le 4 velikosti držal pokrijejo območje od 5 do 66 mm** (do 85 mm dobavljivo od proizvajalca). Grezila in vodilni čepi se lahko v okviru **ene** velikosti **poljubno kombinirajo**, vodilni čep se lahko zamenja brez odstranitve grezila.

Kaljena in brušena. Grezilo in čep sta pritrjena s po enim vijakom, grezilo je v držalu varovano proti obračanju. Cilindrično držalo s prijemalno površino DIN 1835 B, z notranjim hlajenjem.

#### Uporaba:

**Za ugrezne izvrtine DIN**, pri ustreznih kombinacijah čepa in grezila je možno izdelati stopničaste izvrtine ali grezenje tudi izven standarda.

**Za skozi grezenje stopničaste izvrtine** so vodilni svedri v 2 dolžinah dobavljivi od proizvajalca, zato lahko izvrtine izdelamo brez predhodnega vrtanja.

#### Napotek:

Grezilo s čepom s **prevleko TiN** po ponudbi. Posebej za obdelavo sive litine, medenine in krom-nikljevih jekel je na voljo **izvedba iz karbidne trdine**.

Območje grezenja: 24 - 66 mm

Ø izvrtine H7: 22 mm

Dolžina izvrtine: 28 mm

Zunanji Ø: 34,5 mm

Dolžina a: 75 mm

### Tehnični opis

Dolžina a	75 mm
Območje grezenja	24 - 66 mm
Ø izvrtine H7	22 mm

Dolžina izvrtine	28 mm
Zunanji Ø	34,5 mm
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje