

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/12mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	20 mm
ISO-oznaka držala	SSSCR/L 1616H12
Dolžina glave L ₁	18 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Podložna ploščica	269005 9
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Velikost ploščice	12 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20

269028 20

Podložna ploščica Tip 9

269005 9

Vijak za podložno ploščico Tip 5

269013 5