

**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	18 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
Podložna ploščica	269005 9
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Velikost držala	16 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Velikost ploščice	12 mm
ISO-oznaka držala	SSSCR/L 1616H12
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Podložna ploščica Tip 9	269005 9
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5