

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L ₁	22,9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
ISO-oznaka držala	SVHCR/L 2525M11
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22