

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261309 25/11
GTIN	4062406396848
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	SVHCR/L 2525M11
Dolžina glave L <sub>1</sub>	22,9 mm
Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Velikost držala	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost ploščice	11 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22