

Garant**VHM rezkar za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 32X14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208026 32X14
GTIN	4062406397227
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Z novo visokozmogljivo prevleko za dolgo življenjsko dobo. Rezkar reže na obodu in na obeh straneh. Zaradi izmenično prečno postavljenih zob (križno ozobje).

Napotek:

Primerno za rezkanje T-utorov skladno z DIN 650.

Do polnega prijema f_z rezkajte s 50 %.

Naslednik za art. 208032.

Tehnični opis

Ø sprostitve D_1	15 mm
Ø rezila D_c	32 mm
Število zob Z	6
Celotna dolžina L	90 mm
Tip	N
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
za T-utore DIN 650	18 mm
Ø držala D_s	16 mm
Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm ²	0,045 mm
Dolžina rezila L_c	14 mm

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 851
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega \emptyset	d11
Kot spirale	10 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Utorni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		