

Garant
Grobo-fini rezkar VHM za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 208027 12,5X6 |
| GTIN | 4062406397234 |
| Razred artikla | 11X |

Opis
Izvedba:

Z novo visokozmogljivo prevleko za dolgo življenjsko dobo. Ker so stranske proste ploskve brušene, se ne morejo zagozditi v obdelovancu. Z grobo-finim profilom.

Napotek:

Za rezkanje T-utorov DIN 650.

Do polnega prijema f_z rezkajte s 50 %.

Naslednik za art. 208034.

Tehnični opis

| | |
|---|----------|
| za T-utore DIN 650 | 6 mm |
| Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm ² | 0,033 mm |
| Število zob Z | 6 |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm |
| Ø rezila D_c | 12,5 mm |
| Tip | NF |
| Celotna dolžina L | 57 mm |
| Ø držala D_s | 10 mm |
| Ø sprostitve D_1 | 5 mm |
| Dolžina rezila L_c | 6 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | DIN 851 |
| Profil rezkanja | križno ozobljeni |
| Toleranca nazivnega \emptyset | d11 |
| Kot spirale | 10 stopinj |
| Smer pristavljanja | vodoravno |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Toleranca držala | h6 |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|-----------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 105 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 90 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 90 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 60 m/min | P |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |